

品番：EA829FF-10A

品名：M10x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	3,110円(税抜)／3,421円(税込)		
カタログ価格	3,110円(税抜)／3,421円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 21:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高炭素鋼で、硬さと耐磨耗性を高めるために、鋼中にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により表面が滑らかに仕上げられます。また、超硬合金とは異なり、衝撃や振動に耐えることが、特徴に備わっています。

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼
全長	75mm
ねじ長	19mm
シャンク径	7mm
重量	30g

ねじ部の長さについて	
ねじ部の長さ	特長
短い	● 止まり穴、下穴長さに ● 空転がない場合に有利
長い	● めねじの仕上がり面が良好 ● 切削抵抗が小さい ● 工具寿命が長い

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼
全長	75mm
ねじ長	19mm
シャンク径	7mm
重量	30g

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼
全長	75mm
ねじ長	19mm
シャンク径	7mm
重量	30g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M10×1.5	全長(mm)	75
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	7
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	30
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.