

品番：EA829FF-10C

品名：M10x1.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)

	販売価格	3,110円(税抜)／3,421円(税込)		
	カタログ価格	3,110円(税抜)／3,421円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 21:07現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ			



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	7
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	30
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			