

品番 : EA829FF-14A

品名 : M14x 2.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,460円(税抜) / 7,106円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,460円(税抜) / 7,106円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/14 07:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0934ページ | | |



仕様

| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | B-NRT STD |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 呼び | M14×2 | 全長(mm) | 88 |
| 噸付 | 4P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 25 | シャンク径(mm) | 10.5 |
| 被削材 | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g) | 79 |
| ■長(mm) | 11 | ■巾(mm) | 8 |
| アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。 | | | |
| 窒化処理(表面処理) | | | |
| 噸付4P通り穴用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.