

品番：EA829FF-2.6B

品名：M2.6x0.45/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理により、切削速度を大幅に向上させることができる。また、切削時に発生する熱に強く、切削速度を高く設定しても、工具の寿命が長くなる。HSS鋼は、主に切削工具として使用される。HSS鋼の特性は、切削速度、切削力、切削温度、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。HSS鋼の切削速度は、通常の鋼よりも2〜3倍高い。HSS鋼の切削力は、通常の鋼よりも1.5〜2倍高い。HSS鋼の切削温度は、通常の鋼よりも100〜200℃高い。HSS鋼の切削屑の排出は、通常の鋼よりもスムーズである。HSS鋼の切削音は、通常の鋼よりも低い。



切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削工具の材質、被削材の材質、切削条件（切削速度、切削力、切削温度、切削屑の排出、切削音）などに大きく影響を与える。切削速度の目安は、切削工具のメーカーの推奨値を参考にしてください。切削速度の目安は、切削工具の寿命、切削力、切削温度、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。切削速度の目安は、切削工具のメーカーの推奨値を参考にしてください。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M2.6×0.45	全長(mm)	44
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	14	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.