

品番：EA829HA-1.4B

品名：M1.4x 0.3/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,750円(税抜)／3,025円(税込)			
カタログ価格	2,750円(税抜)／3,025円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:22現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだされたとされています。また、超硬合金とは異なり、切削速度においては劣りますが、耐用性に優れています。

規格	JIS S 5041
材質	HSS
規格	JIS S 5041
材質	HSS

鎖付部の長さについて	
鎖付部の長さ	特長
短い	●止まり穴、下穴長さに ●余裕がない場合に使用
長い	●めねじの仕上げ面が良好 ●切歯部が小さい ●工具寿命が長い

規格	JIS S 5041
材質	HSS
規格	JIS S 5041
材質	HSS

規格	JIS S 5041
材質	HSS
規格	JIS S 5041
材質	HSS

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.4×0.3	全長(mm)	34
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	7	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.