

品番：EA829HA-1.4C

品名：M1.4x 0.3/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,750円(税抜)／3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜)／3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ・バナジウム・コバルトなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだされ生産される。また、超硬合金とは異なると、切削速度においては劣るが、切削に適している。

OSG HSS 1558

切削速度の目安について
切削速度の目安
● 硬い材料、下り切削に
● 硬い材料、下り切削に
● 硬い材料、下り切削に
● 硬い材料、下り切削に

OSG HSS 1558

OSG HSS 1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.4×0.3	全長(mm)	95
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	7	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物	溝数	4
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.