

品番：EA829HA-1.8C

品名：M1.8x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 2,570円(税抜)／2,827円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 2,570円(税抜)／2,827円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/22 07:22現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |  |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |  |



**HSS鋼(ハイス)**  
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ・バナジウム・コバルトなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだされたとされています。超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣るが、切削に優れています。

|              |
|--------------|
| OSG HSS-1558 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 切削速度の目安について  |
| 切削速度の目安      |
| ● 硬い材料、下り切削に |
| ● 硬い材料、下り切削に |
| ● 硬い材料、下り切削に |
| ● 硬い材料、下り切削に |

|              |
|--------------|
| OSG HSS-1558 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| OSG HSS-1558 |
|--------------|

仕様

|                                         |                                                                      |           |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| メーカー                                    | オーエスジー (OSG)                                                         | 型番        | HT STD   |
| 呼び                                      | M1.8×0.35                                                            | 全長(mm)    | 36       |
| 喰付                                      | 1.5P                                                                 | 材質        | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm)                                 | 8                                                                    | シャンク径(mm) | 3        |
| 被削材                                     | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅<br>鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金<br>鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合<br>金鋳物 | 溝数        | 3        |
| 重量(g)                                   | 3                                                                    | ■長(mm)    | 5        |
| ■巾(mm)                                  | 2.5                                                                  |           |          |
| 止り穴・通り穴用。<br>切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |                                                                      |           |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.