

品番 : EA829HA-10F

品名 : M10x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
カタログ価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/22 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造上で切削力や切削性を高めるために、鋼の成分に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、硬さや強度と比較すると、切削速度においては劣るが、寿命に優れている。



切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	24	シャンク径(mm)	7
首下長(mm)	41	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	26
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.