

品番 : EA829HA-10M

品名 : M10x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
カタログ価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M10×0.75	全長(mm)	75
噸付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	20	シャンク径(mm)	7
首下長(mm)	37	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	26
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5

止り穴・通り穴用。

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.