

品番：EA829HA-12E

品名：M12x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造上で硬さや脆性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球状化の焼入れで硬化される。また、硬さや脆さと比較すると、切削速度に依っては劣るが、寿命に優れている。



**切削時の留意点について**  
切削時の留意点について



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M12×1.5	全長(mm)	82
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	8.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	40
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.