

品番：EA829HA-14N

品名：M14x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	5,710円(税抜)／6,281円(税込)		
カタログ価格	5,710円(税抜)／6,281円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や切削性能を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による研磨された状態で提供されます。超硬合金とは異なり、研磨処理においては劣るが、切削に優れています。

規格	JIS S 5041
材質	HSS
規格	JIS S 5041
材質	HSS

雄付部の長さについて	
雄付部の長さ	特長
短い	●止まり穴、下穴長さに ●余裕がない場合に使用
長い	●めねじの仕上げ面が良好 ●切羽削削が小さい ●工具寿命が長い

規格	JIS S 5041
材質	HSS
規格	JIS S 5041
材質	HSS

規格	JIS S 5041
材質	HSS
規格	JIS S 5041
材質	HSS

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M14×0.75	全長(mm)	88
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	10.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	68
■長(mm)	11	■巾(mm)	8

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品



品番 EA829HA-14P
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.