

品名 : M14x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 6,400円(税抜)／7,040円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 6,400円(税抜)／7,040円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |  |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |  |



|         |              |           |                                                                      |
|---------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番        | HT STD                                                               |
| 呼び      | M14×0.75     | 全長(mm)    | 88                                                                   |
| 喰付      | 1.5P         | 材質        | HSS (ハイス)                                                            |
| ねじ長(mm) | 30           | シャンク径(mm) | 10.5                                                                 |
| 首下長(mm) | 48           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅<br>鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金<br>鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合<br>金鋳物 |
| 溝数      | 4            | 重量(g)     | 67                                                                   |
| ■長(mm)  | 11           | ■巾(mm)    | 8                                                                    |

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

© 2018 ESCO Co.,Ltd.