

品番 : EA829HA-16F

品名 : M16x 1.5/1.5P ハンドタップ(HSS)




販売価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
カタログ価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは製造工程での熱処理や酸化処理を施す際に、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による高硬度が得られます。また、硬度が鋼と比較すると、数倍程度に高いために、切削が容易に行われます。



切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M16×1.5	全長(mm)	95
喰付	P1.5	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	32	シャンク径(mm)	12.5
首下長(mm)	52	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	93
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.