

品番：EA829HA-16J

品名：M16x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	8,580円(税抜)／9,438円(税込)			
カタログ価格	8,580円(税抜)／9,438円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスと音読みが同じ。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施され、研磨される。また、研磨後は研磨剤と研磨剤とを混合して研磨するが、研磨剤は研磨剤に比べては劣るが、研磨に優れている。



切削時の注意について	
切削時の注意	切削時の注意
切削時の注意	切削時の注意

切削時の注意について	
切削時の注意	切削時の注意
切削時の注意	切削時の注意

切削時の注意について	
切削時の注意	切削時の注意
切削時の注意	切削時の注意

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M16×1.25	全長(mm)	95
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	32	シャンク径(mm)	12.5
首下長(mm)	52	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	92
■長(mm)	13	■巾(mm)	10
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.