

品番：EA829HA-18T

品名：M18x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)			
カタログ価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)			
在庫数	最新在庫：1（2026/03/22 08:32現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×0.75	全長(mm)	95
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	50	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物
溝数	4	重量(g)	110
■長(mm)	14	■巾(mm)	11
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			