

品番：EA829HA-2.2C


品名：M2.2x0.45/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,900円(税抜)／2,090円(税込)			
カタログ価格	1,900円(税抜)／2,090円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:07現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリフトスチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだされたとされています。また、超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣るが、切削に優れています。



ねじ部の長さについて	
ねじ部の長さ	ねじ部の長さ



ねじ部の長さについて	
ねじ部の長さ	ねじ部の長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.2×0.45	全長(mm)	42
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			