

品番：EA829HA-20B

品名：M 20x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,960円(税抜) / 9,856円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,960円(税抜) / 9,856円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/30 22:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを加えて、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に切削加工用の工具として使用されます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを加えて、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に切削加工用の工具として使用されます。

**切削加工の留意点**  
切削加工の留意点として、切削速度、切削深度、切削液の供給量などを適切に設定することが重要です。また、切削工具の刃先状態も切削加工の品質に影響を与えます。



### 仕様

|         |             |     |  |
|---------|-------------|-----|--|
| メーカー    | オーエスジー(OSG) | 型番  | HT STD   |
| 呼び      | M20×2.5     | 精度  | OH3  |
| 喰付      | 5P          | 全長  | 105mm  |
| ねじ長     | 37mm        | 首下長 | 58mm   |
| シャンク径   | 15mm        | ■長  | 15mm   |
| ■巾      | 12mm        | 溝数  | 4  |
| 突き出しセンチ | なし          | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 |
| 材質      | HSS(ハイス)    | 重量  | 138g   |

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

