

品番：EA829HA-24J

品名：M24x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	20,800円(税抜)／ 22,880円(税込)			
カタログ価格	20,800円(税抜)／22,880円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施されています。また、超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣るが、切削に優れています。



ねじの長さについて	
ねじの長さ	ねじの長さ



ねじの長さについて	
ねじの長さ	ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M24×2	全長(mm)	120
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
首下長(mm)	66	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	245
■長(mm)	18	■巾(mm)	15
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.