

品番：EA829HA-4A

品名：M 4x0.7 / 9P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 955円(税抜) / 1,051円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 955円(税抜) / 1,051円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/06/30 23:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルトを添加して、鋼の硬さを上げて、鋼の切削性を向上させた鋼種です。鋼の硬さを上げることで、鋼の切削性を向上させた鋼種です。鋼の硬さを上げることで、鋼の切削性を向上させた鋼種です。

**切削時の留意点について**  
切削時の留意点について



### 仕様

|         |              |     |  |
|---------|--------------|-----|--|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番  | HT STD   |
| 呼び      | M4×0.7       | 精度  | OH2  |
| 喰付      | 9P           | 全長  | 52mm   |
| ねじ長     | 13mm         | 首下長 | 21mm   |
| シャンク径   | 5mm          | ■長  | 7mm  |
| ■巾      | 4mm          | 溝数  | 3  |
| 突き出しセンチ | あり           | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 |
| 材質      | HSS(ハイス)     | 重量  | 7g   |

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

