

品番：EA829HA-6C

品名：M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/30 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルトを添加して、鋼の硬度を上げて、鋼の切削性を向上させた鋼です。鋼の成分にコバルトを添加して、鋼の硬度を上げて、鋼の切削性を向上させた鋼です。

**切削時の留意点について**  
切削時の留意点について



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M6×1	精度	OH2
喰付	1.5P	全長	62mm
ねじ長	19mm	首下長	29mm
シャンク径	6mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	12g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

