

品番 : EA829HA-6D

品名 : M 6x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
カタログ価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球状化の焼入れを施される。また、硬さや強度と比較すると、脆性割れにに対しては劣るが、脆性に富んでいる。



切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M6×0.75	全長(mm)	62
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	6
首下長(mm)	29	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	12
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.