

品番：EA829HA-6E

品名：M 6x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,470円(税抜)／1,617円(税込)		
カタログ価格	1,470円(税抜)／1,617円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施されています。また、超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣りますが、切削に優れています。

OSG HSS 1558

ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて

OSG HSS 1558

OSG HSS 1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M6×0.75	全長(mm)	62
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	6
首下長(mm)	29	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	12
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			