

品番：EA829HA-8A

品名：M 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 22:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、タングステンなどを加え、高硬度、高耐磨性を付与した合金鋼です。切削加工性が優れており、切削速度が速く、工具寿命が長いことが特徴です。

切削時の留意点について
切削速度、送り、切削液の供給など、切削条件を適切に設定することが重要です。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M8×1.25	精度	OH2
喰付	9P	全長	70mm
ねじ長	22mm	首下長	37mm
シャンク径	6.2mm	■長	8mm
■巾	5mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	17g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

