

品番：EA829HA-8C

品名：M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,550円(税抜) / 1,705円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,550円(税抜) / 1,705円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/30 23:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に切削工具、金型、機械部品などに用いられます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に切削工具、金型、機械部品などに用いられます。

**切削時の留意点について**  
切削時の留意点について



### 仕様

|         |             |     |  |
|---------|-------------|-----|--|
| メーカー    | オーエスジー(OSG) | 型番  | HT STD   |
| 呼び      | M8×1.25     | 精度  | OH2  |
| 喰付      | 1.5P        | 全長  | 70mm   |
| ねじ長     | 22mm        | 首下長 | 37mm   |
| シャンク径   | 6.2mm       | ■長  | 8mm  |
| ■巾      | 5mm         | 溝数  | 4  |
| 突き出しセンチ | なし          | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 |
| 材質      | HSS(ハイス)    | 重量  | 17g  |

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

