

品番：EA829HD-12C

品名：M12x 1.5/ 5P ハンドタップ° (ロング /TiN-COATED)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
長い	・仕様が長、下線では ・切削部の長さが増加 ・切削部の長さが増加 ・切削部の長さが増加
短い	・切削部の長さが増加 ・切削部の長さが増加

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-LT STD
呼び	M12×1.5	全長(mm)	150
喰付	5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
シャンク径	8.5mm	溝数	4
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	29	首下長(mm)	48
突出しセンチ(mm)	—	重量(g)	71
■巾(mm)	6.5	■長(mm)	12
対応被削材	炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物 など		
TiNコーティング(表面処理)			
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

