

品番：EA829HE-16BA

品名：M16x 2.0/1.5P ハンドタップ° (ステンレス用/ホモ処理)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,330円(税抜) / 6,963円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,330円(税抜) / 6,963円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/02 18:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0901ページ                      |      |   |



### 仕様

|                               |                 |           |               |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| メーカー                          | オーエスジー (OSG)    | 型番        | EX-SUS-HT STD |
| 材質                            | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び        | M16×2         |
| 全長(mm)                        | 95              | 喰付        | 1.5P          |
| ねじ長(mm)                       | 32              | シャンク径(mm) | 12.5          |
| ■巾(mm)                        | 10              | ■長(mm)    | 13            |
| 溝数                            | 4               | 精度        | STD           |
| ホモ処理(表面処理)                    |                 |           |               |
| 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。 |                 |           |               |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.