

品番 : EA829HE-2.5B

品名 : M2.5x0.45/1.5P ハンドタップ° (ステンレス用/ホモ処理)



販売価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
長い	・仕上がり、手振で加工 ・切削力が増加し、切削速度が低下 ・切削屑が排出されず、切削音が大きくなる
短い	・工具寿命が短い

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-HT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M2.5×0.45
全長(mm)	44	喰付	1.5P
ねじ長(mm)	14	シャンク径(mm)	3
■巾(mm)	2.5	■長(mm)	5
溝数	3	精度	STD

止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

ホモ処理(表面処理)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.