


品番：EA829HG-10D

品名：M10x1.25/1.5P ハンドタップ° (アルミニウム合金用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,190円(税抜) / 2,409円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,190円(税抜) / 2,409円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 21:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0901ページ                      |      |   |



| 切削部の長さについて |     |
|------------|-----|
| 切削部の長さ     | 75  |
| ねじ部の長さ     | 32  |
| 全長         | 107 |

## 仕様

|         |              |            |           |
|---------|--------------|------------|-----------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番         | AL-HT STD |
| 呼び      | M10×1.25     | 全長(mm)     | 75        |
| 喰付      | 1.5P         | 材質         | HSS(ハイス)  |
| 精度表記    | STD          | 精度         | OH2       |
| ねじ長(mm) | 32           | シャンク径      | 7mm       |
| 溝数      | 3            | 突出しセンチ(mm) | —         |
| 重量(g)   | 24           | ■巾(mm)     | 5.5       |
| ■長(mm)  | 8            |            |           |

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.