

品番 : EA829HJ-16A

品名 : M16x 2.0/ 3P ハンドタップ(ダ 1カスト用)



販売価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
カタログ価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
長い	・仕上がり、手振で加工 ・切削力が増加し、切削速度が低下 ・切削屑が排出されず、切削音が大きくなる
短い	・工具寿命が短い

## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M16×2	全長(mm)	95
喰付	3P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	32	首下長(mm)	52
シャンク径	12.5mm	溝数	4
突出しセンチ(mm)	—	重量(g)	94
■巾(mm)	10	■長(mm)	13

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.