

品番：EA829HJ-18B

品名：M18x 2.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)



販売価格	8,740円(税抜) / 9,614円(税込)		
カタログ価格	8,740円(税抜) / 9,614円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



ねじ径の長さについて	
ねじ	全長
■	■

ねじ径の長さについて	
ねじ	全長
■	■

ねじ径の長さについて	
ねじ	全長
■	■

ねじ径の長さについて	
ねじ	全長
■	■

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M18×2.5	精度	OH4
食付	1.5P	全長	100mm
ねじ長	37mm	首下長	55mm
シャンク径	14mm	■長	14mm
■巾	11mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
重量	112g		

窒化処理(表面処理)

アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.