

品番：EA829HJ-20B

品名：M20x 2.5/1.5P ハンドタップ(ダ イカスト用)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	115
全長	105
ねじ長	37
首下長	58
シャンク径	15mm
溝数	4
重量	138g
■巾(mm)	12
■長(mm)	15

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M20×2.5	全長(mm)	105
喰付	1.5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	37	首下長(mm)	58
シャンク径	15mm	溝数	4
突出しセンチ(mm)	—	重量(g)	138
■巾(mm)	12	■長(mm)	15

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.