

品番 : EA829HJ-3BA

品名 : M 3x 0.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 19:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	仕様
長い	・仕様が「全長」の場合 ・切削部の長さの指定
短い	・切削部の長さの指定 ・切削部の長さの指定

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M3×0.5	全長(mm)	46
喰付	1.5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	11	首下長(mm)	19
シャンク径	4mm	溝数	3
突出しセンチ(mm)	1.2	重量(g)	5
■巾(mm)	3.2	■長(mm)	6

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.