

品番：EA829HJ-4A

品名：M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,240円(税抜) / 1,364円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,240円(税抜) / 1,364円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/24 18:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------|-----|-----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-DC-HT STD |
| 呼び | M4×0.7 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 3P | 全長 | 52mm |
| ねじ長 | 13mm | 首下長 | 21mm |
| シャンク径 | 5mm | ■長 | 7mm |
| ■巾 | 4mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンチ | あり | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 7g | | |

窒化処理(表面処理)

アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.