

品番：EA829HJ-8AA

品名：M 8x1.25/ 3P ハンドタップ(ダ 1カスト用)



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
長い	・仕様が、下線に記述されている場合
短い	・切削部の長さの単位が、mmで記述されている場合
長い	・切削部の長さの単位が、mmで記述されている場合
短い	・切削部の長さの単位が、mmで記述されている場合

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M8×1.25	全長(mm)	70
喰付	3P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	22	首下長(mm)	37
シャンク径	6.2mm	溝数	4
突出しセンチ(mm)	3.5	重量(g)	17
■巾(mm)	5	■長(mm)	8

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.