

品番：EA829HJ-8AA

品名：M 8x1.25/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,970円(税抜) / 2,167円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,970円(税抜) / 2,167円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/24 16:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------|-----|-----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-DC-HT STD |
| 呼び | M8×1.25 | 精度 | OH4 |
| 食付 | 3P | 全長 | 70mm |
| ねじ長 | 22mm | 首下長 | 37mm |
| シャンク径 | 6.2mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5mm | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンチ | なし | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 17g | | |

窒化処理(表面処理)

アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.