

品番：EA829HS-2C


品名：1/4" x32/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,250円(税抜) / 2,475円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,250円(税抜) / 2,475円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 18:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは通常鋼より硬く、切削速度を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、クロム、バナジウム、モリブデンを多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球磨による研磨が行われる。また、研磨剤と比較すると、研磨剤に比べては劣るが、磨耗に優れている。



**切削部の長さについて**  
切削部の長さについて  
● 全長  
● 切削部の長さ  
● 切削部の長さ  
● 切削部の長さ



### 仕様

|         |              |           |  |
|---------|--------------|-----------|--|
| メーカー    | オーエスジー(OSG)  | 型番        | HT STD   |
| 呼び      | 1/4"×32 UNEF | 全長(mm)    | 62   |
| 喰付      | 1.5P         | 材質        | HSS(ハイス)   |
| ねじ長(mm) | 19           | シャンク径(mm) | 6  |
| 首下長(mm) | 29           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数      | 3            | 重量(g)     | 12   |
| ■長(mm)  | 7            | ■巾(mm)    | 4.5  |

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.