


品番 : EA829HV-112

品名 : M 4x 0.7/1.5P/100mm ハンドタップ (ロング / HSSE)



販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M4×0.7	精度	OH2
喰付	1.5P	全長	100mm
ねじ長	13mm	首下長	21mm
シャンク径	5mm	■長	7mm
■巾	4mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	16g

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

