

品番：EA829HV-113


品名：M 4x 0.7/ 5P/120mm ハンドタップ (ロング / HSSE)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
短い	● 切削部の長さ不足
長い	● 切削部の長さ超過



切削部の長さについて	
短い	● 切削部の長さ不足
長い	● 切削部の長さ超過

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M4×0.7	全長(mm)	120
喰付	5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	5
被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	18	■長(mm)	7
■巾(mm)	4		

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.