

品番：EA829HV-152

品名：M 5x 0.8/1.5P/100mm ハンドタップ (ロング / HSSE)



販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
短い	● ねじり、下向きでは ● 切削力が集中する ● ねじり、下向きでは ● 切削力が集中する
長い	● ねじり、下向きでは ● 切削力が分散する ● ねじり、下向きでは ● 切削力が分散する

切削部の長さについて	
短い	● ねじり、下向きでは ● 切削力が集中する ● ねじり、下向きでは ● 切削力が集中する
長い	● ねじり、下向きでは ● 切削力が分散する ● ねじり、下向きでは ● 切削力が分散する

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M5×0.8	全長(mm)	100
喰付	1.5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
ねじ長(mm)	16	シャンク径(mm)	5.5
被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	19	■長(mm)	7
■巾(mm)	4.5		

止り穴・通り穴用。

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.