

品番：EA829HV-246

品名：M 8x1.25/1.5P/150mm ハンドタップ° (ロング / HSSE)



販売価格	4,240円(税抜) / 4,664円(税込)		
カタログ価格	4,240円(税抜) / 4,664円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
短い	● 切削力が不足し、切削不良
長い	● 切削力が過剰になり、工具寿命が短くなる

切削速度と送り	
切削速度	推奨値
送り	推奨値

切削液	
切削液	推奨

切削液	
切削液	推奨

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M8×1.25	全長(mm)	150
喰付	1.5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
ねじ長(mm)	22	シャンク径(mm)	6.2
被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	4
重量(g)	38	■長(mm)	8
■巾(mm)	5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.