

品番：EA829HV-256


品名：M 8x 1.0/1.5P/150mm ハンドタップ (ロング / HSSE)



販売価格	6,180円(税抜) / 6,798円(税込)		
カタログ価格	6,180円(税抜) / 6,798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
短い	● 切削力が不足し、切削速度が低下する
長い	● 切削力が過剰になり、切削速度が低下する
● 切削力が過剰になり、切削速度が低下する	● 切削力が過剰になり、切削速度が低下する



切削部の長さについて	
短い	● 切削力が不足し、切削速度が低下する
長い	● 切削力が過剰になり、切削速度が低下する
● 切削力が過剰になり、切削速度が低下する	● 切削力が過剰になり、切削速度が低下する

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M8×1	全長(mm)	150
喰付	1.5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
ねじ長(mm)	22	シャンク径(mm)	6.2
被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	4
重量(g)	37	■長(mm)	8
■巾(mm)	5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.