

品番 : EA829HV-262

品名 : M 8x0.75/1.5P/100mm ハンドタップ<sup>°</sup> (ロング<sup>°</sup> / HSSE)



販売価格	3,490円(税抜) / 3,839円(税込)		
カタログ価格	3,490円(税抜) / 3,839円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M8x0.75	全長(mm)	100
噸付	1.5P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
ねじ長(mm)	22	シャンク径(mm)	6.2
被削材	中炭素鋼、鍛鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	26
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

止り穴・通り穴用。

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.