

品番：EA829HV-292

品名：M10x 1.0/1.5P/100mm ハンドタップ° (ロング / HSSE)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,560円(税抜) / 5,016円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,560円(税抜) / 5,016円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/09 15:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0901ページ | | |



| 選択の長さについて | |
|-----------|--------------------------|
| 短い | ■ 溝が浅く、切削力に弱く、切削屑が詰まりやすい |
| 長い | ■ 切削力に強く、切削屑が詰まりにくい |



| 選択の長さについて | |
|-----------|--------------------------|
| 短い | ■ 溝が浅く、切削力に弱く、切削屑が詰まりやすい |
| 長い | ■ 切削力に強く、切削屑が詰まりにくい |

仕様

| | | | |
|---------|---|-----------|------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-LT STD |
| 呼び | M10×1 | 全長(mm) | 100 |
| 喰付 | 1.5P | 材質 | HSSE (高バナジウムハイス) |
| ねじ長(mm) | 24 | シャンク径(mm) | 7 |
| 被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 溝数 | 4 |
| 重量(g) | 34 | ■長(mm) | 8 |
| ■巾(mm) | 5.5 | | |

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.