


品番：EA829HV-325

品名：M12x 1.5/ 5P/150mm ハンドタップ° (ロング /HSSE)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,990円(税抜) / 7,689円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,990円(税抜) / 7,689円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/25 17:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0901ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------|-----|---|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-LT STD |
| 呼び | M12×1.5 | 精度 | OH2 |
| 喰付 | 5P | 全長 | 150mm |
| ねじ長 | 29mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 8.5mm | ■長 | 9mm |
| ■巾 | 6.5mm | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンチ | なし | 被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 70g |

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

