

品番：EA829HV-331

品名：M12x1.25/ 5P/100mm ハンドタップ (刃クゲ /HSSE)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/25 17:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0901ページ                      |      |   |



### 仕様

|         |                 |     |   |
|---------|-----------------|-----|---|
| メーカー    | オーエスジー (OSG)    | 型番  | EX-LT STD   |
| 呼び      | M12×1.25        | 精度  | OH2   |
| 喰付      | 5P              | 全長  | 100mm   |
| ねじ長     | 29mm            | 首下長 | 48mm  |
| シャンク径   | 8.5mm           | ■長  | 9mm   |
| ■巾      | 6.5mm           | 溝数  | 4   |
| 突き出しセンチ | なし              | 被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 材質      | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量  | 50g   |

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

