

品番：EA829HV-52

品名：M2.3x 0.4/1.5P/ 80mm ハンドタップ° (刃クグ / HSSE)



販売価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
カタログ価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M2.3×0.4	精度	OH1
喰付	1.5P	全長	80mm
ねじ長	13mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
溝数	3	突き出しセンチ	あり
被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
重量	6g		

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

