

品番：EA829HV-72

品名：M2.6x0.45/1.5P/ 80mm ハンドタップ° (ロング / HSSE)



販売価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
カタログ価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
短い	● 切削力が不足し、切削速度が低下する
長い	● 切削力が過剰になり、切削速度が低下する
適切な長さ	● 切削力が適正になり、切削速度が向上する



切削部の長さについて	
短い	● 切削力が不足し、切削速度が低下する
長い	● 切削力が過剰になり、切削速度が低下する
適切な長さ	● 切削力が適正になり、切削速度が向上する

## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M2.6×0.45	全長(mm)	80
喰付	1.5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
ねじ長(mm)	14	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	6	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.