

品番：EA829J-110

品名：M 1 x0.25 ハンドタップ(HSS/中)



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 16:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0903ページ		



HSS鋼(ハイス)
鋼に高炭素鋼(高炭素鋼)の添加により、HSS(ハイス)と呼ばれる鋼が誕生しました。HSSは鋼の中でも硬さと機械的強度を兼ね備え、鋼の中でも、シリングラフなどで加工された鋼よりも硬く、切削加工に優れています。HSSは鋼の中でも硬さと機械的強度を兼ね備え、鋼の中でも、シリングラフなどで加工された鋼よりも硬く、切削加工に優れています。

切削の向きについて
切削の向きは、切削方向によって異なります。切削方向は、切削方向によって異なります。

項目	内容
規格	JIS B 1191
材質	HSS
全長	32mm
切削径	M1
切削ピッチ	0.25mm
切削速度	100m/min
切削送り	0.05mm/rev
切削温度	100℃
切削液	切削油
切削時間	10分
切削回数	100回
切削コスト	10円

項目	内容
規格	JIS B 1191
材質	HSS
全長	32mm
切削径	M1
切削ピッチ	0.25mm
切削速度	100m/min
切削送り	0.05mm/rev
切削温度	100℃
切削液	切削油
切削時間	10分
切削回数	100回
切削コスト	10円

仕様

呼び	M1×0.25	全長	32mm
■巾	2.1mm	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	スチール(<800N/mm ²)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック		
中タップ(喰付4-5P)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.