

品番 : EA829JV-408

品名 : M 8x1.25 スパイラルタップ(HSSE/ISO)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 9,200円(税抜) / 10,120円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,200円(税抜) / 10,120円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/25 22:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----|----------|-------|------------------------------|
| 呼び | M8×1.25 | 全長 | 90mm |
| ねじ長 | 13mm | シャンク径 | 8.0mm |
| 喰付 | 2~3P | ■巾 | 6.2mm |
| 溝数 | 3 | 対応被削材 | スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂 |
| 材質 | HSSE(PM) | | |

ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用

HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靱性を実現。

HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。

40°右ねじれスパイラル溝

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.