

品番：EA829JV-422

品名：M22x2.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 45,500円(税抜) / 50,050円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 45,500円(税抜) / 50,050円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/25 21:40現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | EA |
| カタログページ |                              |      |    |



#### 仕様

|     |          |       |                              |
|-----|----------|-------|------------------------------|
| 呼び  | M22×2.5  | 全長    | 140mm                        |
| ねじ長 | 25mm     | シャンク径 | 18.0mm                       |
| 喰付  | 2~3P     | ■巾    | 14.5mm                       |
| 溝数  | 3        | 対応被削材 | スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂 |
| 材質  | HSSE(PM) |       |                              |

ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用

HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靱性を実現。

HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。

40°右ねじれスパイラル溝

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.